

Modell: Justus HV SmartLine

Selection SmartLine

polsteria
MOBILFÜR LEBEN
SELECTION



Gestell:	Stahlrohrrahmen
Unterfederung Sitz:	Stahlwellen - Federn
Sitzkomfort:	PUR-Schaum oder Federkern - preisgleich
Polsterung Rücken und Armteil:	Polyätherschaum
Aufstehhilfe:	Max. Belastbarkeit 130kg
Kopfteilverstellung:	generell mit Raster und Rückholfeder ausgestattet
Fußvariante:	DT 8 Sternfuss



Farben: chrom hochglanz, schwarz matt lackiert, Edelstahl gebürstet

Sitzkomfort: standardmässig: PUR-Schaum

alternativ: Federkern

Bitte immer angeben, ansonsten wird standardmässig PUR-Schaum geliefert!

Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1 cm.

Kontrastnaht: nur auf Kundenwunsch!

Kontrastnaht 1: beige

Kontrastnaht 2: braun

Kontrastnähte nur Farbe **beige** oder **braun** bei allen Stoffen und Leder möglich.

Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

Ergonomie: Für jede Körpergröße der passende Sessel.
4 Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

Sitzhöhen: individuell stufenlos einstellbar von 47 cm bis 54 cm per Gasdruckfeder.

3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

Ergonomie XL: 5 cm mehr Liegelänge durch höheren Rücken.

Ergonomiematrix:

4 Ergonomien zur Auswahl

Sitzhöhe stufenlos einstellbar	Sitztiefe			
	50 cm	53 cm	55 cm	55 cm
47 cm	S	M	L	XL
54 cm				

Standardmäßig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.

Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN
nach den Standards der Europäischen Union

Funktionsbeschreibung:

Grundversion:

Funktion manuell mit Gasdruck:

Manuelle Verstellung der Fußstütze. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel (vorstehend links). Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag mit Rückholfeder. Sitzhöhe individuell stufenlos verstellbar von 47 cm bis 54 cm per Gasdruckfeder durch innenliegenden Bedienhebel (vorstehend rechts). Funktionsbeschreibung siehe Seite 3.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Funktion 3-motorisch Herz-Waage:




Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.
Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.
Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.
Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch die Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert.
Auch mit Akku lieferbar.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz.

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.
Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Kopfteilverstellung motorisch:



Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor.
Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

Motorische Bedienung:

Handschalter



Funktionsbeschreibung/ -darstellung:

Funktion: Höhenverstellbarkeit per Gasdruckfeder


Die Sitzhöhe des Drehsessels lässt sich individuell stufenlos verstellen von 47 cm bis 54 cm per Gasdruckfeder durch innenliegenden Bedienhebel (vorstehend rechts).

Verstellung nach oben - nur möglich, wenn der Sessel nicht belastet wird.
Davorstehend rechts innenliegenden Bedienhebel nach hinten umlegen - Sessel bewegt sich stufenlos durch pneumatische Verstellung nach oben.
Durch loslassen des Hebels stoppt die Funktion in der gewünschten Sitzhöhe.

Verstellung nach unten – nur möglich wenn der Sessel belastet wird.
Beim Besitzen den links innenliegenden Hebels (vorstehend rechts) nach hinten ziehen. Der Sessel bewegt sich stufenlos durch pneumatische Verstellung und dem Druck des Körpergewichts nach unten.
Durch loslassen des Hebels stoppt die Funktion in der gewünschten Sitzhöhe.

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktion

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.



			
Typen:	Drehstuhl manuell mit Gasdruck	Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage	Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Akku
Typ-Nr.:	1222	1222_3M.HW	1222_3M.HW.AKKU
B / H / T in cm bei Ergonomie S/M/L	78 / 109-116 / 84		
B / H / T in cm bei Ergonomie XL	78 / 114-121 / 84		
Sitztiefe in cm	50 / 53 / 55		
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht die Sitzhöhe um ca. 1 cm)	47 - 54		
Sitzbreite in cm	51		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm	164		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm	167		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm	169		
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm - Ergonomie XL	174		